



Baie 19pouces LCS³ avec porte avant simple capacité 42U - 2026x800x800mm

REF. 0 463 22

LCS³

LEGRAND

LCS³, baie permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure des cablâges VDI performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Baie 19pouces LCS³ - porte avant simple - IP20 - IK08 - capacité 42U
- Dimensions :
 - largeur : 800mm
 - hauteur : 2026mm
 - profondeur : 800mm
- Charge admissible 420kg
- Baie associable avec :
 - porte avant galbée en verre de sécurité sérigraphié et réversible
 - panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
 - condamnation des 4 faces par serrure à clé 2433A
 - entrées de câbles hautes et basses prédécoupées au format 19pouces pouvant recevoir des plaques 19pouces avec balai, ventilateurs...
 - 4 montants 19pouces avec marquage des U et aide au réglage en profondeur
 - pieds de nivellement réglables de l'intérieur
- Gris anthracite RAL7016

Les + installation

Baie entièrement démontable en cas d'accès difficile

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de montage	Avant et arrière	Avec porte à hublot	Oui
Finition de la barre profilée	Recourbé	Avec parois latérales	Oui
Nombre de portes	1	Avec socle	Non
Type d'aération	Sans	Avec gestion de câble vertical	Non
Largeur	800 mm	Matériau	Acier
Hauteur	2026 mm	Finition de la surface	Revêtement par poudre
Profondeur	800 mm	Couleur	Noir
Dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)	Modèle	Avec cadre fixe
Nombre d'unités en hauteur (HE)	42	Numéro RAL	7016
Capacité de charge max.	420 kg	Démontable	Oui
Avec tôle de toit	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Avec mise à la terre	Oui	Degré de protection (NEMA)	Autre
Avec porte frontale	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Matériau de la porte avant	Verre	Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
Verrouillage de la porte avant	À un point	Température de stockage	-25-70 °C
Avec porte arrière	Non	EAN/Gencode	3245060463229

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
0 365 45	Jeu de 2 clés n°2433A pour coffret Atlantic et Marina
9 801 86	Bandeau supérieur pour maintenance de baie LCS ³ largeur 800mm
9 801 88	Bandeau inférieur pour maintenance de baie LCS ³ largeur 800mm
9 801 89	Jeu de 2 charnières pour maintenance de porte simple pour baie LCS ² et baie Linkeo 19pouces
9 801 90	Poignée plastique pour maintenance de porte pour baie LCS ³
9 801 91	Came de fermeture plastique pour maintenance de coffret et baie LCS ³
9 801 96	Porte simple pour maintenance de baie LCS ³ 42U largeur 800mm
9 802 03	Panneau largeur 800mm pour maintenance baie 19pouces LCS ³ 42U
9 802 07	Fermeture à clé pour panneau baie LCS ³

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la vente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.