

Cadre saillie Céliane 1 poste titane

REF. 0 802 44

CÉLIANE

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, cadre pour installation en saillie au mur ou avec moulure

- Cadre 1 poste Céliane pour installation en saillie
- 2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm
- Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20x12,5mm
- Finition Titane

Les + installation

Livré avec vis

Les + utilisation

Compatible avec toutes les fonctions Céliane

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Cadre non compatible avec les plaques ~Matières~ (utilisation avec plaques Memories, Poudrées, Métal, Neutres, Glacées, Givrées et Anodisées)

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	cadre apparent	Avec cadre de recouvrement	Non
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires	Oui	Avec entrée de câble	Oui
Nombre d'unités	1	Avec entrée de câble	Oui
Sens de montage	horizontal	Avec insertion de raccord à écrou	Non
Forme	rectangulaire	Résistant aux chocs	Oui
Matériau	plastique	Classe de protection (IP)	IP2X
Qualité du matériau	thermoplastique	Largeur d'appareil	90 mm
Sans halogène	Oui	Hauteur d'appareil	85 mm
Traitement de surface	laqué / peint	Profondeur d'appareil	40 mm
Finition de la surface	brillant	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Couleur	titane	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Transparent	Non	Température de stockage	-5 - 50 °C