

Poste intérieur vidéo évolué Classe 100 V12E

REF. 344522

381,10€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Bticino
Emballage	1 unité
Volume	1.665 dm ³
Poids	616 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Classe 100 - V12E - Poste vidéo évolué

- Poste intérieur mains libres vidéo couleur pour installation BUS 2 fils :
- Grand écran LCD couleur
- Boucle inductive permettant l'amplification par les prothèses auditives en position T
- 4 boutons-poussoirs : activation de la communication, ouverture de porte, commande de l'éclairage, visionnage des caméras (selon la configuration des boutons, ces derniers peuvent avoir différentes fonctions)
- Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité
- LED de signalisation : conversation en cours, ouverture de porte, coupure de sonnerie
- Réglages de la luminosité et du contraste de l'écran
- Réglages du volume de sonnerie, du volume d'écoute. 16 sonneries disponibles
- Coupure sonnerie. Appel porte palière
- Montage en saillie. En option : support de table réf. 344552, socle pour montage en encastré, ajout d'un combiné, montage en saillie sur socle pivotant
- Dimensions : (H x L x P) : 170 x 170 x 27 mm. Alimentation BUS/SCS : 18 - 27 V=
- Consommation en veille : 10 mA
- Consommation maxi en fonctionnement : 200 mA
- Température de fonctionnement : 5 - 40 °C
- Intègre 4 boutons supplémentaires aux fonctions personnalisables

Caractéristiques Générales

Postes intérieurs Classe 100 vidéo - mains libres