

## Bornier de répartition IP2X terre - 3P+N - 1 connexion 4mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup> - vert - longueur 227mm

REF. 4 048 14

LEGRAND



31,72 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Bornier de répartition à vis pour répartition standard

- Bornier isolé tripolaire + Neutre IP2X - Longueur 227mm
- Composé de :
  - 1 bornier neutre : 1 x 4mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup> + 12 x 1,5mm<sup>2</sup> à 16mm<sup>2</sup>
  - 3 phases : 4 x 1,5mm<sup>2</sup> à 16mm<sup>2</sup>
- Intensité :
  - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm<sup>2</sup>
  - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm<sup>2</sup>
- Pour coffret Drivia 13 modules
- Conforme à la norme IEC 60998-2-1

#### Les + installation

Livré vis desserrées

#### Les + utilisation

Permet de répartir et de distribuer les phases et le neutre dans le tableau électrique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de pôles	17
Type de raccordement	visser
Type de montage	rail DIN
Protégé contre les contacts	Oui
Hauteur	30 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	18 mm

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*