



Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire livré sous blister avec Gencod - blanc

REF. 0 911 53

LEGRAND

Finition Blanc

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire

- Interrupteur à bascule - 2A - 250V~
- Pour appareils de classe II - à touche de couleur et coupure bipolaire - Blanc
- Blister avec Gencod

Avantages

Interrupteur avec touche basculante

Touche de couleur

Les + installation

Installation à vis d'un câble 2x0,75mm²

Les + utilisation

Permet de commander une lampe de chevet, de bureau, un lampadaire

Recommandations / restrictions d'usages

Interieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Autre	Tension nominale	250 V
Type de commande	Bascule/rocker	Courant nominal	2 A
Type de charge	Charge inductive	Puissance	500-500 W
Matériau	Plastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Traitement de surface	Autre	Possible support IFTTT	Non
Finition de la surface	Mat	Largeur hors tout	60 mm
Couleur	Blanc	Hauteur hors tout	26 mm
Numéro RAL (équivalent)	9003	Profondeur/longueur hors tout	26 mm
Transparent	Non	EAN/Gencode	3245060911539