



Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 270x170x86mm avec couvercle opaque

REF. 0 350 33

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Atlantic, boîtier industriel plastique, étanche, pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures

- Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP66 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris foncé
- Dimensions intérieures :
 - hauteur 270mm
 - largeur 170mm
 - profondeur 86mm
- Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
- Faces lisses - Liberté de fixation :
 - intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte
 - hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)
 - par pattes de fixation murale
- Couvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat




Les + installation

Fixation des borniers IP2X en partie haute - Possibilité de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	saillie	Numéro RAL	7035
Type de couvercle	couvercle	Nombre de modules	14
Finition du couvercle	fermé	Nombre de rangées	1
Type de porte	sans	Largeur dans les unités de partition	14
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Possibilité de montage en saillie	Non
Avec serrure	Non	Nombre d'entrées de conduit	4
Hauteur	290 mm	Matériau du boîtier	plastique
Largeur	190 mm	Traitement de surface	non traité
Profondeur	94 mm	Avec plaque de montage	Non
Profondeur d'encastrement	94 mm	Adapté à un usage extérieur	Oui
Profondeur intérieure	80 mm	Adapté à un parafoudre	Oui
Épaisseur de matériau du boîtier	2 mm	Classe de protection (IP)	IP66
Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle	2 mm	Classe de protection	II
Couleur	gris	Résistance aux chocs	IK08
		Maintien de fonction	autre

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980300	Axe 1/4 tour pour BIP T029 < à 310x241	2,57	50

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.