



Borne raccordement DPX-IS1600 et DPX³1600 pour câble cuivre ou aluminium sans cosses 2x240mm² rigide ou 2x185mm² souple

REF. 0 262 69

DPX³

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX³, DPX-IS, équipement de raccordement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé" et les interrupteurs

- Borne de raccordement standard pour câbles Cu/Al
- Pour câble cuivre ou aluminium sans cosses
 - 2x240mm² (maximum) rigide
 - 2x185mm² (maximum) souple

Les + installation

Compatible avec DPX-IS1600 et DPX³1600

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débroschables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles	1
Type de raccordement	Visser
Type de montage	Vis
Protégé contre les contacts	Non
Hauteur	25 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	67 mm
EAN/Gencode	3245060262693