

## Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm

REF. 0 800 53

BATIBOX

LEGRAND



13,38 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte Batibox multipostes 3 postes, 6 modules ou 8 modules profondeur 50mm
- Montage à l'horizontale ou à la verticale
- Øde perçage 67mm - Entraxe 71mm - Pour appareillage à vis
- Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

### Les + installation

Mise en place automatique des étriers lors du vissage même avec une visseuse électrique - Livrée avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues ou pour séparation des courants

### Les + utilisation

Parfaite tenue au bâti grâce à la large collerette et aux étriers imperdables

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

### Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Mur creux	Matériau	Plastique
Forme	Ovale	Sans halogène	Oui
Type de construction	Boîte de jonction/raccordement d'appareils	Type de traitement de la surface	Non traité
Modèle	Triple	Couleur	Jaune
Garnissage	Sans	Classe de protection (IP)	IP20
Diamètre	67 mm	Finition du couvercle	Sans
Longueur	213 mm	Fixation du couvercle	Autre
Largeur	72.8 mm	Plombable	Non
Profondeur intérieure	50 mm	Maintien de fonction	Sans
Pour le nombre d'inserts d'appareil	8	Avec blindage	Non
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Étanche à l'air	Non
Avec vis	Oui	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre du tube	Autre	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre de câble jusqu'à	16-25 mm	Tubulure	Sans
Verrouillage de tube	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Entrée de l'arrière	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Nombre d'entrées	10	Température de stockage	-5-60 °C
		EAN/Gencode	3245060800536

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.