



## Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc

REF. 0 756 13

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

- Embout gauche ou droit pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x130mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Livré avec une vis et une pièce de fermeture
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

#### Les + installation

S'emboîte et se visse sur le corps de la goulotte (avec ou sans cloison)

#### Les + utilisation

Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

#### Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur	130 mm	Qualité du matériau	autre
Profondeur	50 mm	Sans halogène	Oui
Modèle	symétrique	Traitement antibactérien	Non
Adapté à	gauche/droite	Traitement de surface	non traité
Doublage de coupe	Oui	Couleur	blanc
Type de fixation	à visser	Numéro RAL	9003
Matériau	plastique	Film de protection	Non