

**Poussoir lumineux avec voyant Mosaic Easy-Led 6A 2 modules - blanc**

REF. 0 994 14

MOSAIC

LEGRAND



Mosaic Easy-Led, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

- Voyant fourni livré déjà broché sur le mécanisme
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Capacité des bornes : 2x2,5mm<sup>2</sup>
- Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé
- A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

**Information sur la gamme**

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|  |   |
|--|---|
| Marque                                   | LEGRAND   |
| Avec zone de texte/surface d'inscription | Non   |
| Compatible IFTTT                         | Non   |
| Couleur                                  | Blanc   |
| Modèle                                   | Bouton-poussoir unique  |
| Matériau                                 | Plastique   |
| Sans halogène                            | Oui   |
| Traitement antimicrobien                 | Non   |
| Fréquence                                | 50-60   |
| Nombre de bascules d'actionnement        | 1   |
| Composition                              | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
| Profondeur d'encastrement                | 24  |
| Type de fixation                         | À clipser   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Type de traitement de la surface           | Non traité        |
| Adapté à l'indice de protection (IP)       | IP31              |
| Résistance aux chocs (IK)                  | IK04              |
| Avec éclairage                             | Non               |
| Type d'impression                          | Autre             |
| Type de commande                           | Bouton-poussoir   |
| Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40                |
| Compatible avec Google Assistant           | Non               |
| Compatible avec Apple HomeKit              | Non               |
| Contact de report                          | Non               |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 2                 |
| Temperature de stockage                    | -10-70            |
| Profondeur d'appareil                      | 36.5              |
| Numéro RAL (équivalent)                    | 9003              |
| Mode de pose                               | Encastré          |
| Section de câble                           | 2.5-2.5           |
| Calibre/courant nominal assigné (In)       | 6                 |
| Hauteur d'appareil                         | 45                |
| Largeur d'appareil                         | 45                |
| Type de connexion                          | Borne automatique |
| Nombre de pôles                            | 2                 |
| Tension nominale                           | 250               |
| Transparent                                | Non               |
| Source lumineuse fournie                   | Oui               |
| Capacité des bornes                        | 2.5-2.5           |
| Finition de la surface                     | Brillant          |
| Qualité du matériau                        | Thermoplastique   |
| Temperature d'utilisation /d'installation  | -5-35             |
| Type de tension                            | AC/DC             |

|   |                  |
|---|------------------|
| Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1                |
| Indication de repérage des bornes de raccordement   | Oui              |
| Nature du câble pour connexion                      | Souple ou rigide |
| Equipé d'un signal lumineux complémentaire          | Oui              |
| Compatible avec Amazon Alexa                        | Non              |
| EAN/Gencode   | 3414971681019    |

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

### Environnement et recyclage

