



Cartouche industrielle cylindrique type aM 14x51mm sans perceur - 2A

REF. 0 140 02

2,94€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.161 dm ³
Poids	186 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Veritas

14 x 51

- Sans perceur
- Calibre : 2 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type aM

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200