

## Cloison séparation pour plinthe DLPlus hauteur 20mm longueur 2m - blanc

REF. 0 308 67

DLPLUS

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, la cloison permet de créer 2 compartiments supplémentaires pour la séparation des courants

- Cloison de séparation simple pour plinthe DLPlus
- Pour plinthes 80mm x 20mm ou 120mm x 20mm
- Blanc - Hauteur 20mm - Livrée en 44 longueurs de 2m
- Compatible avec les plinthes DLPlus références : 030069 et 030089

### Les + installation

La cloison de séparation se clippe sur le corps de la plinthe

### Les + utilisation

Permet la séparation de différents types de courants (secteur, téléphone, informatique...)

### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Hauteur	20 mm	Traitement de surface	non traité
Longueur	2000 mm	Type de fixation	encliquetable
Modèle	unique	Couleur	blanc
Matériau	plastique	Résistance aux chocs	autre
Qualité du matériau	PVC	Température d'utilisation	-5-60 °C
Sans halogène	Non	Largeur hors tout	12 mm
Traitement antibactérien	Non	Température de stockage	-25-60 °C