



Rallonge multiprise 4x2P+T 16A 230V avec indicateur de surcharge Safe Control et disjoncteur - blanc et gris

REF. 0 500 91

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

- Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
- Prises à éclips testées pour résister à 10000 manœuvres - Bloc de prises pivotant sur son axe - Avec indicateur de surcharge Safe Control et disjoncteur - blanc et gris
- Interrupteur lumineux qui commande les prises - Livrées avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - Avec interrupteur à voyant manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple)
- Matière ABS
- Cordon PVC blanc 1,5m - 3G, 1,5mm²

Avantages

- Indicateur de surcharge et disjoncteur à réarmement manuel
- Espace optimum entre 2 prises pour brancher des transfos, chargeurs
- Bloc rotatif qui permet l'orientation des prises suivant ses besoins

Les + installation

A poser ou à fixer - Livrée sous blister avec Gencod - Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail

Les + utilisation

Multiprise avec indicateur de surcharge et protection signalant la puissance consommée des appareils branchés grâce au disjoncteur à réarmement manuel

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---------|
| Forme de boîtier | autre | Finition de la surface | mat |
| Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 4 | Couleur | autre |
| Nombre de prises norme française (type E) | 4 | Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
| Avec dispositif on/off | Oui | Transparent | Non |
| Interrupteur différentiel | Non | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Filtre anti-parasite réseau | Non | Longueur d'alimentation | 1.5 m |
| Protection contre les surtensions | Non | Prise inclinée ou inclinable | Oui |
| Courant nominal | 16 A | Angle de l'insert central vrillé | 45° |
| Section de conducteur | 1.5 mm ² | Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Avec couvercle | Non | Compatible avec Google Assistant | Non |
| Matériau | plastique | Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Qualité du matériau | thermoplastique | Possible support IFTTT | Non |
| Sans halogène | Oui | Largeur hors tout | 315 mm |
| Traitement antibactérien | Non | Hauteur hors tout | 90 mm |
| Traitement de surface | non traité | Profondeur/longueur hors tout | 63.5 mm |
| | | Objet connecté | Non |