

## Interrupteur ou va-et-vient 10AX + bouton poussoir 6A dooxie - finition alu




REF. 0 952 36

DOOXIE

LEGRAND

Finition Aluminium



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une commande d'éclairage, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps

- Gain de place : avec un encombrement identique à un simple interrupteur
- Capacité des bornes : 1,5mm<sup>2</sup>
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Assemblage	mécanisme seul
Type de montage	encastré
Type de fixation	fixation à vis
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs	IK04
Tension nominale	250 V
Courant nominal assigné	6 A
Type de raccordement	autre