

## Lot de 24 connecteurs RJ45 Keystone sans outil catégorie6A STP

REF. 6 329 05

LINKEO C

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Keystone, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage

- Catégorie6A STP : jusqu'à 10 Gigabits par seconde de débit de données
- La conception ergonomique permet une connexion rapide sans outil - Un plus grand confort pour un effort réduit
- Onglet de verrouillage gris clair
- Ensemble de 24 connecteurs livrés dans des emballages en carton 100% recyclés, sans film plastique et prêts à l'emploi

#### Les + installation

Le connecteur Linkeo C est conçu pour rendre chaque étape du processus d'installation et de maintenance rapide et facile - Chaque connecteur peut être terminé en moins de 1 minute 10 secondes - Et déconnecté et ré-terminé, sans outils ni aucun dommage, en quelques secondes - Les connecteurs restent prêts à l'emploi, encore et encore

#### Les + utilisation

La conception du connecteur élimine tout risque d'ouverture accidentelle - Son clip de verrouillage mécanique sécurise la terminaison et la transmission des données

#### Recommandations / restrictions d'usages

Conforme aux normes ISO/IEC 11801 série ANSI/TIA 568 série EN 50173

#### Information sur la gamme

Un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Jack	Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483	Non
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Largeur hors tout	18 mm
Blindé	Oui	Hauteur hors tout	31 mm
Catégorie	6A (IEC)	Profondeur/longueur hors tout	34 mm
Type de raccordement	Contact pour connexion autodénudante	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Outil spécial requis	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Adapté à un câble rond	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-10-60 °C
Adapté à un câble plat	Non	Température de stockage	-10-70 °C
Adapté à un conducteur multibrins	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Adapté à un conducteur massif	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Argent	Equipé d'un porte étiquette	Non
Transparent	Non	Mode de pose	Autre
Plage AWG	23-26	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483	Non	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
		EAN/Gencode	3414972227216