



Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc

REF. 0 302 53

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoires de cheminement

- 32 x 12,5
- Angle plat variable

Caractéristiques générales

Moules DLPlus 32 x 12,5 et 40 x 12,5 - profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage

Information sur la gamme

Les moules et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moules DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moules et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moules et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	12.5 mm	Traitement antibactérien	Non
Largeur	32 mm	Traitement de surface	non traité
Modèle	capot moulé	Adapté au maintien de fonction	Non
Angle	85 - 95 °	Couleur	blanc
Matériau	plastique	Numéro RAL	9003
Qualité du matériau	autre	Film de protection	Non
Sans halogène	Oui	Type de fixation	encliquetable