



Prise haut-parleur Mosaic 1 module avec bornier 4mm² pour liaison audio stéréo de haut-parleur - blanc

REF. 0 787 50

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise haut-parleur, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise haut-parleurs Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 1 module
- Blanc RAL9003
- Equipée d'un bornier 2x4mm²
- Finition brillante

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

Pour liaison audio stéréo de haut-parleur

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage		Couleur	blanc
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire		Numéro RAL (équivalent)	9003
Utilisation	connexion haut-parleur	Transparent	Non
Bague de support	Non	Type de fixation	à clipser
Avec protection contre la poussière	Non	Nombre de modules (construction modulaire)	1
Avec couvercle à charnière	Oui	Serre cable	Non
Direction de sortie	droit	Domino	Non
Champ d'inscription	sans champ d'inscription	Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Avec impression	Non	Résistance aux chocs	IK04
Type de montage	encastré	Largeur d'appareil	22.5 mm
Matériau	plastique	Hauteur d'appareil	45 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur d'appareil	31.4 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur d'encastrement	23.6 mm
Traitement antibactérien	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Traitement de surface	non traité	Température de stockage	-10 - 70 °C
Finition de la surface	brillant		