



Cartouche industrielle à couteau typegG taille 00 - avec voyant - 63A

REF. 0 163 35

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cartouches à couteaux type gG (gL)

Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Taille 00

Avec voyant

Calibre : 63 A

Tension A : 500 V

Pouvoir de coupure : 120000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles à couteaux - type gG

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)