

**Clipsotube gris RAL7035 pour tube IRL Ø25mm**

REF. 0 319 06

LEGRAND



---

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

**Accessoire, pour fixation de tubes**

- Clipsotube - Gris RAL7035
- Pour tube IRL Ø25mm

**Recommandations / restrictions d'usages**

Fixation par cheville à visser référence 031882, goujon métallique Ø7mm pas 150, vis Ø5mm

Pour utilisation intérieure

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		<b>Sans halogène</b>	<b>Non</b>
<b>Diamètre nominal</b>	<b>25 mm</b>	<b>Résistant aux UV</b>	<b>Non</b>
<b>Nombre de câbles/tubes</b>	<b>1</b>	<b>Adapté à la plage de protection contre l'incendie</b>	<b>Non</b>
<b>Distance au mur</b>	<b>Oui</b>	<b>Revêtu de plastique</b>	<b>Non</b>
<b>Modèle</b>	<b>unilobé</b>	<b>Couleur</b>	<b>gris</b>
<b>Type de fixation</b>	<b>trou de vis</b>	<b>Largeur hors tout</b>	<b>14 mm</b>
<b>Matériau</b>	<b>plastique</b>	<b>Hauteur hors tout</b>	<b>37 mm</b>
<b>Traitement de surface</b>	<b>non traité</b>	<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	<b>32 mm</b>