

Bornier de répartition nu à visser - 1 connexion 6mm² à 25mm² - longueur 45mm

REF. 0 048 01

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Borniers de répartition à vis

Conformes à la norme IEC 60998-2-1

Livrés vis ou cages desserrés

100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm²

80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm²

Borniers nus à visser

Se fixent par vis M4

Connexions : 1 x 6 à 25 + 4 x 1,5 à 16 mm²

Longueur : 45 mm

Caractéristiques Générales

Borniers de répartition

Répartition "standard"