

Bornier de répartition nu à visser - 1 connexion 6mm² à 25mm² - longueur 45mm

REF. 0 048 01



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.197 dm ³
Poids	241 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Borniers de répartition à vis

- Conformes à la norme IEC 60998-2-1
- Livrés vis ou cages desserrés
- 100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm²
- 80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm²

Borniers nus à visser

- Se fixent par vis M4
- Connexions : 1 x 6 à 25 + 4 x 1,5 à 16 mm²
- Longueur : 45 mm

Caractéristiques Générales

Borniers de répartition

- Répartition "standard"