

## Bornier de répartition nu à visser - 1 connexion 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup> - longueur 45mm

REF. 0 048 01

4,69€ Tarif professionnel de référence HT



### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.197 dm <sup>3</sup>
Poids	241 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Borniers de répartition à vis

- Conformes à la norme IEC 60998-2-1
- Livrés vis ou cages desserrés
- 100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm<sup>2</sup>
- 80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm<sup>2</sup>

#### Borniers nus à visser

- Se fixent par vis M4
- Connexions : 1 x 6 à 25 + 4 x 1,5 à 16 mm<sup>2</sup>
- Longueur : 45 mm

#### Caractéristiques Générales

#### Borniers de répartition

- Répartition "standard"