

Prêt-à-poser coffret multimédia Triple Play Gigabit DRIVIA 13 - TV sur RJ Ready

REF. 4 132 62

DRIVIA

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Solution Triple Play Gigabit pour un réseau domestique très haut débit (Gigabit), idéal pour tous logements et petits commerces, réseau de caméras

- Prêt-à-Poser Drivia multimédia Triple Play Gigabit - TV sur RJ Ready
- Composition :
 - 1 coffret Drivia 3 rangées 13 modules livré avec porte blanche
 - 1 DTI RJ45 modulaire
 - 1 centrale automatique Triple PlayGigabit 8 sorties
 - 1 alimentation pour centrale Triple Play
 - 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6 STP
 - 8 cordons de brassage plats F/UTP
 - 1 bornier de terre
 - 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T
 - 4 cordons de liaison box/coffret
- Réseaux Triple PlayGigabit : une centrale automatique pour disposer de tous les services très haut débit de la box opérateur sur toutes les prises RJ45
- Permet d'accéder à tous les services très haut débit (internet, télévision et téléphone ADSL) de la Box opérateur sur toutes les prises RJ45 du logement

Les + installation

Solution ADSL/Fibre ou très haut débit complète précâblée pour 8 prises RJ45 - Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)

Les + utilisation

Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'Arrêté sur les réseaux de communication - Coffret de communication équipé pour application de Grade 2 TV

Recommandations / restrictions d'usages

Utiliser du câble multimédia TV + satellite référence 032788

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du châssis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)

Type	autre	Avec raccordement de mise à la terre	Oui
Nombre de ports RJ45	8	Nombre de prises de courant	8
Nombre de cordons de brassage	8	Type de porte	optionnel
Ajout de départs possible	Oui	Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec emplacement dédié pour équipements FAI	Oui	Numéro RAL	9003
Reception/connexion de ligne		Longueur	500 mm
dispositif de terminaison intérieure (DTI)		Largeur	250 mm
Avec alimentation intégrée	Non	Profondeur	103.5 mm