

**Embout étanche à gradin Plexo jusqu'à Ø20mm - gris RAL7035**

REF. 0 919 10

BOÎTES PLEXO

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Plexo, accessoire étanche**

- Embout étanche à gradin Plexo
- Gris - RAL7035 - Jusqu'à Ø20mm
- Embout à entrée directe pour tubes (jusqu'à 16mm) et câbles
- Avec repérage des Ø de tubes et câbles

**Information sur la gamme**

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Modèle	fermé	Qualité du matériau	autre
Insert pour presse-étoupe	Non	Sans halogène	Oui
Entrée de câble	rond	Couleur	gris
Pour diamètre de câble	4 - 16 mm	Classe de protection (IP)	autre
Diamètre d'alésage	22 mm	Température d'utilisation	-25 - 40 °C
Pour épaisseur de mur	2.4 - 2.4 mm	Hauteur hors tout	15.5 mm
Serre câble	Non	Temperature de stockage	-25 - 70 °C
Finition de l'angle	Non	Numéro RAL	7035
Matériau	plastique	Nature d'embout entrée de câble	Souple à découper