



Feu à LED clignotant ou fixe sonore haute qualité environnementale rouge IP30 IK10 - 12V à 24V alternatif ou continu

REF. 0 413 40

296,10€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.332 dm ³
Poids	189 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Feux à LED clignotant ou fixe sonore haute qualité environnementale

Intensité lumineuse équivalente à celle d'un feu à lampe 10 W - IP 30 - IK 10

- Fixation à vis
- Son intermittent si feu clignotant
- Son continu si feu fixe
- Niveau sonore : 70 dB à 1 m
- Dim. : haut. 85 mm, Ø105 mm
- Rouge
- Alimentation : 12 à 24 V~/ =
- Consommation : 300 sous 24 V~ mA

Caractéristiques Générales

Signalisation lumineuse