

Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø19,5mm PG16

REF. 6 665 88



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1.005 dm ³
Poids	286 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Raccord coudé 90°

Pour filetage PG

- Ø intérieur : 19,5 mm
- PG 16
- Agréés UR

Caractéristiques Générales

Système conduits flexibles RTA polyamide LGP - avec raccords et dérivations polyamide