

## Bornier de répartition isolé IP2X neutre - 1 connexion 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup> - bleu - longueur 113mm

REF. 0 048 44

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Bornier de répartition à vis pour répartition standard

- Bornier de neutre (bleu) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 113mm
- Composé de :
  - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup>
  - 12 bornes de départ pour câble 1,5mm<sup>2</sup> à 16mm<sup>2</sup>
- Intensité :
  - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm<sup>2</sup>
  - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm<sup>2</sup>
- Fixation sur :
  - sur rail symétrique ou asymétrique
  - sur support universel référence 004811
  - sur barreau plat 12x2
- Conforme à la norme IEC 60998-2-1

#### Les + installation

Livré vis desserrées

#### Les + utilisation

Permet de répartir et de distribuer le neutre dans le tableau électrique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|                             |          |   |                          |
|-----------------------------|----------|---|--------------------------|
| Nombre de pôles             | 1        | Résistance aux chocs (IK)                 | IK00                     |
| Type de raccordement        | visser   | Classe de protection (IP)                 | IP20                     |
| Type de montage             | rail DIN | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 40 °C               |
| Protégé contre les contacts | Oui      | Température de stockage                   | -25 - 70 °C              |
| Hauteur                     | 30 mm    | Tension d'alimentation                    | 230 - 400 V              |
| Largeur                     | 113 mm   | Sans halogène                             | Non                      |
| Profondeur                  | 16 mm    | Type de borniers                          | Neutre                   |
| Nombres de rangées          | 1        | Capacité des bornes                       | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |
|                             |          | Equipé d'un porte étiquette               | Non                      |