

## Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 10pouces Axolute écran capacitif - blanc

REF. MH4893C



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Bticino
Emballage	1 unité
Volume	17.55 dm <sup>3</sup>
Poids	2458 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### MyHOME screen 10"

- Ecran tactile 10" regroupant les fonctions d'un poste intérieur vidéo et d'un écran tactile :
- gestion des appels du portier vidéo
- visualisation des caméras collectives et privatives de l'installation
- intercommunication avec les autres postes intérieurs BUS 2 fils du logement
- Ce nouvel écran 10" offre la possibilité de commander les fonctions portier depuis l'écran tactile ou directement par les boutons positionnés sur le côté du produit
- Nouvelle interface graphique permettant différents niveaux de personnalisation
- Navigateur web intégré
- Permet de commander toutes les fonctions MyHOME d'un seul point de la maison :
- déclenchement de scénarios. Allumage/extinction/variation des lumières. Commande de volets roulants
- affichage et gestion de la température. Gestion d'énergie : visualisation des consommations et délestage
- activation/désactivation de l'alarme intrusion avec possibilité d'affichage des déclenchements et création de zone de mise en sécurité
- gestion de la diffusion sonore : sélection des sources musicales, réglage du volume... Gestion des contenus multimédia (cadre photo, lecteur audio, MP3...)
- Pose murale, en saillie avec support fourni (dim. : 200 x 315 x 24 mm)
- Nécessite l'alimentation réf. 346020
- Paramétrage par PC uniquement

#### Ecrans capacitifs

- Blanc

#### Caractéristiques Générales

