



## Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm finition RAL7037 et RAL3000

REF. 0 920 25

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	17 dm <sup>3</sup>
Poids	1874 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Boîtes carrées

##### 105 x 105 x 55 mm

- Fermeture du couvercle par 1/4 de tour
- Fixation assurée par 2 points intérieurs (vis de Ø5 mm maxi) ou par 3 points hors du volume de câblage (vis de Ø4 mm maxi)
- Noir/Rouge RAL 7037/3000
- 7 embouts (réf. 0 919 01)
- Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Boîtes de dérivation Plexo™ - spécial circuit de sécurité ERP et locaux recevant des travailleurs

- IP 55 - IK 07 - 960 °C
- Tenue au fil incandescent 960 °C (NF EN 60695-2-11)
- Boîtes de dérivation pour installations de circuits de sécurité des ERP (art. EL16 1) et locaux recevant des travailleurs
- Température d'utilisation - 25 à + 40 °C
- Embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V
- Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø >16
- Couvercle imperdable par lien déclipable entre boîte et couvercle
- Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle des boîtes 80 x 80 et 105 x 105
- Fixation avec rattrapage d'aplomb
- La classe II est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixation