



Support box opérateur ADSL et fibre avec 1 prise 2P+T et 4 cordons de liaison box et coffret

REF. 4 131 49

DRIVIA

LEGRAND

147,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Équipement de brassage pour équipements multimédia

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Support box opérateur ADSL/Fibre équipé de :
 - 1 prise 2P+T
 - 4 cordons de liaison box/coffret
- Compatible avec les coffrets multimédia Optimum, Triple Play, Double Play et Basique

Les + installation

Montage dans coffret multimédia

Les + utilisation

Permet la liaison de la Box opérateur avec le coffret multimédia

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du châssis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité aux connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Avec porte à hublot	Non
Largeur	250 mm	Avec porte de ventilation	Non
Hauteur	375 mm	Avec porte arrière	Non
Profondeur	90 mm	Avec partie supérieure	Non
Matériau	Plastique	Couvercle transparent	Non
Qualité du matériau	ABS	Adapté à un montage métrique	Non
Finition de la surface	Autre	Adapté à un montage extérieur	Non
Couleur	Blanc	Toit incliné	Non
Indépendant	Non	Estampages	Non
Modèle mural avec prise au sol	Non	Finition CEM	Non
Montage mural	Oui	Classe de protection (IP)	Autre
Modèle angulaire	Non	Degré de protection (NEMA)	Autre
Encastrement intermédiaire	Non	Sans halogène	Oui
A coupler/juxtaposer	Non	Equippé de visière de protection antipluie	Non
Plaque de montage réglable en profondeur	Non	Equippé d'une porte ou couvercle	Non
Encastrement mural	Oui	Livré avec étiquettes d'identification de circuit	Non
Avec porte	Non	EAN/Gencode	3414970964090

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.