

Couvercle non DCL Batibox béton pour boîte Ø100mm

REF. 0 895 71

BATIBOX

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox, équipement pour luminaire pour boîte béton

- Couvercle pour boîte béton
- Pour boîtes béton de Ø100mm
- Dimensions extérieures du couvercle : 110 mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	110 mm	Avec sortie de câble	Non
Pour diamètre de boîte/boîtier	100 - 100 mm	Matériau	plastique
Longueur	110 mm	Sans halogène	Oui
Pour longueur de boîte/boîtier	86 mm	Couleur	blanc
Largeur	110 mm	Avec vis	Non
Profondeur	29 mm	Plombable	Non
Forme	rond	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de fixation	autre	Classe de protection (IP)	IP20
Modèle	autre	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
		Température de stockage	-5 - 60 °C