

Cartouche industrielle à couteau type aM taille 00 - avec voyant - 40A

REF. 0 160 25

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche industrielle à couteaux type aM
- Avec voyant - Taille 00
- Calibre 40A - Tension 500V
- Pouvoir de coupure 120000A
- Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Recommandations / restrictions d'usages

Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de fonctionnement

AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Taille de fusible selon IEC 60269	NH00	Finition du voyant indicateur	Percuteur
Type de tension	AC/DC	Dissipation thermique sous courant nominal	1.8 W
Courant nominal assigné	40 A	Largeur hors tout	78.5 mm
Tension assignée CA	500 V	Hauteur hors tout	60 mm
Tension de fonctionnement CC	48 V	Profondeur/longueur hors tout	30 mm
Capacité de coupure nominale	120 kA	EAN/Gencode	3245060160258