



### Cloison avec puit de fixation pour boîte multipostes Batibox - profondeur 40mm

REF. 0 800 71

BATIBOX

LEGRAND

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox, cloison pour fixation ancien appareillage de type Sagane dans boîte multiposte

- Cloison avec puits de fixation pour boîte d'encastrement Batibox profondeur 40mm
- S'installe dans les boîtes à encastrer pour cloisons sèches et maçonnerie multipostes Batibox
- Se fixe en fond de boîte par vis (livrées)

#### Les + utilisation

Permet la fixation d'autres séries d'appareillages en horizontal type Sagane (entraxe 71mm uniquement)

#### Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Type d'accessoire	Pièce de connexion	Profondeur/longueur hors tout	36.1 mm
Adapté à une boîte d'encastrement	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Adapté à une boîte centrale	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Largeur hors tout	58.4 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Hauteur hors tout	29 mm	Température de stockage	-5-60 °C
		EAN/Gencode	3245060800710