

Joint de couvercle pour moulure DLPlus 75x20mm - blanc

REF. 0 336 09

DLPLUS

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, ce joint permet la jonction bout à bout de deux morceaux de couvercle de même section

- Joint de couvercle pour moulure DLPlus
- Pour Moulures 75mm x 20mm
- Blanc
- Respect de l'indice de protection
- Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Le joint de couvercle s'emboîte sur le couvercle de la moulure

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur du canal d'allège	75 mm	Qualité du matériau	ABS
Profondeur du canal d'allège	20 mm	Sans halogène	Oui
Modèle	doublage de coupe de canal	Traitement antibactérien	Non
Forme	symétrique	Traitement de surface	non traité
Type de fixation	encliquetable	Couleur	blanc
Matériau	plastique	Numéro RAL	9003