



Prise de courant étanche 3P+N+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

REF. 0 557 08

PLEXO

LEGRAND

Plexo complet encastré, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de courant Plexo complet encastré - Gris
- IP44 - IK08 - 20A - 400V
- 3P+N+T - 400V~
- Connexion à vis
- A fixer sur boîte Ø67mm ou sur cadre saillie référence 090359

Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		Finition de la surface		Mat
		Traitement antimicrobien		Non
		Repiquage possible		Oui
Broche de contact de protection		Avec dispositif on/off		Non
Pôle neutre sectionné simultanément	Non	Prise inclinée ou inclinable		Non
Type de contact de protection	Plat	Courant nominal		20 A
Nombre de contacts actifs (ronds)	4	Tension nominale		400 V
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non	Fréquence		50-60 Hz
Nombre d'unités	1	Adapté à la classe de protection (IP)		IP44
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Résistance aux chocs (IK)		IK08
Nombre de phases	3	Largeur d'appareil		84 mm
Impression/marquage	Degré de protection (IP)	Hauteur d'appareil		77 mm
Type de connexion	Borne à vis	Profondeur d'appareil		35 mm
Avec volet de protection	Oui	Compatible avec Apple HomeKit		Non
Avec eclips / protection enfant	Non	Compatible avec Amazon Alexa		Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Compatible avec Google Assistant		Non
Couleur	Gris	Compatible IFTTT		Non
Numéro RAL (équivalent)	7046	Avec répéteur de signal Wi-Fi		Non
Finition métallique	Non	Avec haut-parleur bluetooth intégré		Non
Transparent	Non	Pour « conditions difficiles » (selon VDE)		Non
Verrouillable	Non	Température d'utilisation /d'installation		-5-40 °C
Mécanisme d'éjection	Non	Température de stockage		-10-40 °C
Encastrement isolé	Non	Type de tension		AC
Avec éclairage fonctionnel	Non	Power Delivery		Non
Avec éclairage d'orientation	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement		Oui
Protection contre les surtensions	Non	précâblé		Non
Protection différentielle	Non	Capacité des bornes		2.5-4 mm²
Avec microfusible	Non	Nature du câble pour connexion		Souple ou rigide
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale	Section de câble		2.5-4 mm²
Mode de pose	Autre	Maintien du câble		Autre
Type de fixation	Fixation avec vis	Composition		Mécanisme complet avec plaque
Matériau	Plastique	Objet connecté		
Qualité du matériau	Thermoplastique	Objet connecté		Non
Sans halogène	Oui	EAN/Gencode		3245060557089
Type de traitement de la surface	Non traité	EAN/Gencode		3245060557089