



Cartouche industrielle cylindrique type aM 22x58mm avec perceur - 50A

REF. 0 151 50

16,51€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.381 dm ³
Poids	537 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Veritas

22 x 58

- Avec perceur
- Calibre : 50 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type aM

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200