



## Dérivation vers changement de plan pour goulottes DLP monobloc référence 010424 - blanc

REF. 0 107 73

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Dérivations vers changement de plan

- Pour goulotte réf. 0 104 24

#### Caractéristiques générales

#### Goulottes DLP monobloc - accessoires complémentaires

#### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur. Dans le cas d'une installation associée avec de l'appareillage la gamme ASL est recommandée en pose saillie et les gammes CELIANE & dooxie en pose semi encastrée ou encastrée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur de la dérivation	105 mm	Symétrique	Non
Type de montage des parties supérieures	global	Traitement de surface	non traité
Nombre de parties supérieures	1	Film de protection	Non
Sans halogène	Oui	Numéro RAL	9003
Largeur de la partie supérieure 1	65 mm	Qualité du matériau	autre
Perforation de montage dans le sol	Non	Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Couleur	blanc pur	Avec connecteur de conduit	Oui
Modèle	autre	Largeur	105 mm
Matériau	plastique	Profondeur	50 mm