



Répartiteur pour DPX-IS1600 800A avec 2 barres de section 50x5mm

REF. 0 265 04

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Répartiteur pour DPX-IS 1600

Pour DPX-IS : 800 A

Section des barres : 50 x 5 mm (2x)

Réf. des barres : 0 374 40

Caractéristiques Générales

DPX™ -IS 1600 - interrupteurs-sectionneurs 800 A à 1600 A

Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée

Livrés avec plages de raccordement, cache-vis, rehausse de poignée

Conformes à la norme NF IEC 60947-3

Catégorie d'emploi AC 23 A

Reçoivent les auxiliaires électriques permettant le contact auxiliaire d'alarme

Se montent sur platine dans les armoires XL³

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs DPX-IS : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³-I