



Répartiteur pour DPX-IS1600 800A avec 2 barres de section 50x5mm

REF. 0 265 04

458,20€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|--------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 1 unité |
| Volume | 10 dm ³ |
| Poids | 5564 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Répartiteur pour DPX-IS 1600

- Pour DPX-IS : 800 A
- Section des barres : 50 x 5 mm (2x)
- Réf. des barres : 0 374 40

Caractéristiques Générales

DPX™ -IS 1600 - interrupteurs-sectionneurs 800 A à 1600 A

- Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts
- Fonction cadenassage intégrée dans la poignée
- Livrés avec plages de raccordement, cache-vis, rehausse de poignée
- Conformes à la norme NF IEC 60947-3
- Catégorie d'emploi AC 23 A
- Reçoivent les auxiliaires électriques permettant le contact auxiliaire d'alarme
- Se montent sur platine dans les armoires XL³