



Cartouche industrielle cylindrique type gG 10x38mm avec voyant - 6A

REF. 0 134 06

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.057 dm ³
Poids	77 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Véritas

10 x 38

- Avec voyant
- Calibre : 6
- Tension ~ : 500
- Pouvoir de coupure : 100000

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200