



Interrupteur-sectionneur DPX-IS1600 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 800A

REF. 0 265 95

DPX IS

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX-IS, sectionneur avec déclenchement, à coupure visible pour le sectionnement en sûreté des installations et des lignes électriques

- Interrupteur-sectionneur DPX-IS1600 à déclenchement avec commande frontale
- 4P - 800A - Reçoit les auxiliaires électriques permettant le contact auxiliaire d'alarme - Peut être associé à un relais différentiel à tore séparé, livré sans déclencheur
- Livré avec :
 - plage de raccordement
 - cache-vis
 - rehausse de poignée
- Se monte sur platine dans les armoires XL³
- Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A

Les + installation

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée




Les + utilisation

Assure la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-----------|---|---|
| Finition interrupteur général | Oui | Commande motorisée en option | Non |
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui | Commande motorisée intégrée | Non |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui | Déclencheur voltétrique en option | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui | Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
| Finition de l'inverseur | Non | Adapté à une fixation sur sol | Oui |
| Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V | Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
| Tension de fonctionnement normale | 230-690 V | Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Courant permanent nominal lu | 800 A | Adapté à un montage en distributeur | Oui |
| Courant permanent nominal , CA-21, 400V | 800 A | Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Courant nominal de courte durée admissible Icw | 20 kA | Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V | 320 kW | Finition de l'élément d'actionnement | Bouton rotatif |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 100 kA | Verrouillable | Oui |
| Nombre de pôles | 4 | Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
| Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 | Classe de protection (IP), face avant | IP20 |
| | | EAN/Gencode | 3245060265953 |

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) |
|----------|---|-----------------------|
| 9 802 60 | Kit pièces de rechange pour maintenance interrupteur sectionneur DPX-IS1600 | 640,50 |

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.