

Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 12V= - fixation saillie ou semi-encastée

REF. 0 415 32



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.315 dm ³
Poids	243 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Sirènes électromécaniques IP 30 - IK 05

- Fixation saillie ou semi-encastée

Courant continu

- Tension : 12 V =
- Puissance : 11 W
- Consommation : 889 mA
- Poids : 0,2 kg
- Fonction continu : 200 h
- Niveau sonore à 1 m : 98 dB

Caractéristiques Générales

Signalisation sonore tertiaire