



**Cartouche industrielle cylindrique type aM 22x58mm sans percuteur  
- 80A**

REF. 0 150 80

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

---

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

**Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)**

**22 x 58**

**Caractéristiques générales**

**Cartouches industrielles cylindriques - type aM**

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur hors tout	22 mm
Taille	22x58 mm
Type de tension	AC/DC
Profondeur/longueur hors tout	58 mm
Courant nominal assigné	80 A
Tension assignée	500 V
Classe de fonctionnement	aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Fréquence de fonctionnement	42 - 62 Hz
Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
Température de stockage	-40 - 70 °C