

## Rallonge multiprise bloc rotatif 3x2P+T Surface , interrupteur et cordon 1,5m - noir et gris foncé

REF. 0 494 44

LEGRAND



Finition Noir/Gris foncé

19,86 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et astucieux pour plus de confort, et un bloc de prises Surface rotatif pour orienter les prises selon les besoins

- Rallonge multiprise avec 3 prises de courant 2P+T affleurantes standard franco-belge, 16A, 230V, 3680W. Multiprise orientable tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation en horizontale.
- 1 prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise.
- Interrupteur ON/Off lumineux couleur bleu.
- Autres prises étant orientées à 45°
- Multiprise bi-couleur blanc et noir/anthracite

### Avantages

Nouveauté: les multiprises sont équipés de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits.

Multiprise orientable tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation en horizontale.

### Les + installation

Multiprise offrant plusieurs possibilités d'installation.

### Les + utilisation

3 possibilités d'installation:- produit fixé au mur (par vis non fournies)- produit fixé par collier (non fournis)- produit posé

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                           |                   |                                  |                  |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| Forme de boîtier                          | Autre             | Longueur d'alimentation          | 1.5 m            |
| Nombre de prises norme française (type E) | 3                 | Désignation NEMA                 | Sans             |
| Avec dispositif on/off                    | Oui               | Température d'utilisation        | -5-35 °C         |
| Interrupteur différentiel                 | Non               | Compatible avec Apple HomeKit    | Non              |
| Filtre anti-parasite réseau               | Non               | Compatible avec Google Assistant | Non              |
| Protection contre les surtensions         | Non               | Compatible avec Amazon Alexa     | Non              |
| Courant nominal                           | 16 A              | Possible support IFTTT           | Non              |
| Section de conducteur                     | 1 mm <sup>2</sup> | Largeur hors tout                | 100 mm           |
| Avec couvercle                            | Non               | Hauteur hors tout                | 65 mm            |
| Matériau                                  | Plastique         | Profondeur/longueur hors tout    | 257 mm           |
| Qualité du matériau                       | Thermoplastique   | Température de stockage          | -15-70 °C        |
| Sans halogène                             | Oui               | Type de tension                  | AC               |
| Traitement antibactérien                  | Non               | Tension d'alimentation           | 220-230 V        |
| Traitement de surface                     | Non traité        | Neutre obligatoire               | Oui              |
| Finition de la surface                    | Mat               | précâblé                         | Oui              |
| Couleur                                   | Noir              | Type de borne                    | Non applicable   |
| Numéro RAL (équivalent)                   | 9017              | Equipé d'un porte étiquette      | Non              |
| Transparent                               | Non               | Equipé de prise(s) USB           | Non              |
| Classe de protection (IP)                 | IP20              | Mode de pose                     | Apparent/saillie |
| Résistance aux chocs                      | IK04              | Objet connecté                   | Non              |
|                                           |                   | EAN/Gencode                      | 3414971943100    |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.