

Presse-étoupe plastique IP68 ISO25 RAL7001

REF. 0 980 05

3,66€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1.409 dm ³
Poids	302 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

P.E. gris RAL 7001

- Livrés avec joint de surface et écrou hexagonal montés

Filetage ISO

- Conformes à la norme EN 50262
- Agréés VDE
- ISO : 25
- Capacité de serrage Ø Mini : 12 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 18 mm

Caractéristiques Générales

Presse-étoupe plastique IP 68

- Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction