



Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 12 appels

REF. 308312

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Bticino
Emballage	1 unité
Volume	4.785 dm ³
Poids	1573 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Platines Série 300 à boutons-poussoirs

- Poussoirs d'appel à touches affleurantes en aluminium
- Façade alu 4 mm

12 appels

- Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128 nécessaires)

Caractéristiques Générales

Platines de rue audio antivandales Série 100, Serie 200 et Série 300 - à boutons-poussoirs

- Platine de rue monobloc à équiper d'un micro-HP BUS 2 fils réf. 346991 (avec double grille de protection du micro) et d'un relais associé (ex : réf. 346230)
- Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l'arrière
- Eclairage porte-étiquettes : prévoir les lampes réf. 001128
- Vis de fermeture antivandales (clé fournie)
- Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 réf. 003748
- Pose encastrée avec boîtier livré avec la platine