



Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 à clé - rouge

REF. 0 237 27

OSMOZ

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet
- A clé (n°455) - IP69 - Rouge
- Rouge - Ø40 (023892 et 022976) - Arrêt d'urgence conforme ISO13850 - NO + NF
- Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de déverrouillage	Déverrouillage par clé
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Classe de protection (IP)	IP66
Type de montage	Encastré
Avec éclairage	Non
Diamètre de trou	22.5 mm
Type de raccordement du circuit auxiliaire	Raccordement à vis
Diamètre du bouchon	40 mm
EAN/Gencode	3245060237271