

Barre aluminium cuivré étamé en C longueur 1780mm section 924mm²

REF. 0 373 58

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Barres aluminium cuivré étamé en C

Compatibilité électrolytique avec le cuivre garantie

Longueur 1780 mm

Section : 824 mm²

I si IP ≤ 30 : 1750 A

I si IP ≥ 30 : 1600 A

Caractéristiques Générales

Répartition optimisée VX³/HX³ - en armoire XL³ 4000 et XL³ 6300

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.