

Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules

REF. 0 880 06

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages, pour boîte de sol version standard

- Couvercle métal revêtement laiton pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules références 088020, 088023 et 088039
- S'installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
- Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
- Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
- Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)

Avantages

Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)

Association de la robustesse du couvercle métallique et de l'élégance de la finition Laiton

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

2 orientations possibles pour la sortie de câble : cadre et couvercle facilement réversibles à 180°

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------|
| Finition du couvercle | rectangulaire | | |
| Nombre de boîtes d'encastrement | 1 | Adapté à un fond rentrant | Oui |
| Matériau du boîtier | laiton | Adapté à un double fond | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol | Oui | Adapté à un nettoyage humide | Oui |
| Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 8 mm | Largeur dimension extérieure | 203 mm |
| Cadre de protection de revêtement de sol | Oui | Longueur dimension extérieure | 286 mm |
| Couleur | laiton | Longueur dimension d'encastrement | 264 mm |
| Adapté à un canal noyé | Oui | Largeur dimension d'encastrement | 181 mm |
| | | Profondeur d'encastrement min. | 68 mm |