

Ventouse standard 280kg en encastré

REF. 005572

BTICINO



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ventouses standards

- Compatibles avec les alimentations 12 V= ou 24 V=
- Sélection manuelle de la tension
- Consommations : 500 mA sous 12 V= , 250 mA sous 24 V=

Ventouses 280 kg

- Montage encastré
- Ventouse avec contact de position intégré (effet hall)
- Dimensions ventouse : 231,6 x 41,6 x 24,5 mm
- Dimensions contre plaque : 180 x 38 x 11 mm

Caractéristiques générales

Verrouillage - ventouses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction

commuter

Technique d'installation

système bus